




ECLISSE SYNTESIS® LUCE DD

GIPSKARTON



OPMERKINGEN

Het deurpaneel voor ECLISSE SYNTESIS® LUCE moet in de boven- en onderdorpel worden gefreesd, zoals afgebeeld in de tekeningen (geldt niet voor hardglazen deuren).



STANDAARD SCHUIFDEURKOZIJN

THEORETISCHE DOORGANG A x H	L	B	C x H1	DEURPANEEL* LP	HP
1486 x 2023/2123/2323	1326	950	3386 x 2083/2183/2383	765	2015/2115/2315
1586 x 2023/2123/2323	1426	950	3486 x 2083/2183/2383	815	2015/2115/2315
1686 x 2023/2123/2323	1526	1050	3786 x 2083/2183/2383	865	2015/2115/2315
1786 x 2023/2123/2323	1626	1050	3886 x 2083/2183/2383	915	2015/2115/2315
1886 x 2023/2123/2323	1726	1150	4186 x 2083/2183/2383	965	2015/2115/2315
1986 x 2023/2123/2323	1826	1150	4286 x 2083/2183/2383	1015	2015/2115/2315

BESCHIKBARE WANDDIKTES	AFGEWERKTE WAND = AW	METALSTUD = M	BINNENRUIMTE = BR
	150	Wanddikte is 100 mm met aan elke zijde één laag gipsplaat	54

Afmetingen uitgedrukt in mm



OVERIGE MATEN

Er zijn schuifdeurcassettes voor deurbladen met een breedte tussen 1186 en 2586 en een hoogte tussen 1000 en 2700 mm mogelijk (met tussenmaten van 100 mm in breedte en 50 mm in hoogte).



OPMERKINGEN

- ▶ Standaard aan beide zijden en op beide kozijnen.
 - ▶ Voorzien van 2 inbouwdozen.
 - ▶ Wij raden aan een deurpaneel te gebruiken met dikte van maximum 40 mm (inclusief eventuele glasomlijsting).
 - ▶ Het maximale draagvermogen van de standaard rolwagens is 100 kg.
 - * De vermelde waarden verwijzen naar houten deurpanelen.
- Af fabriek is de achterste deurstopper om veiligheidsredenen zo ingesteld dat het deurpaneel ca. 80 mm uit de wand steekt.
- ▶ Indien u een bredere doorgang wenst, is het altijd mogelijk om de achterste deurstopper te verstellen.
 - ▶ Wanneer de deur compleet in de wand moet verdwijnen, moet de geleidingsgroef van voor tot achter helemaal doorlopen.
 - ▶ De frezing van de geleidingsgroef moet de volgende maten hebben: 7x15 mm.
 - ▶ De frezing voor het geleideprofiel heeft de maten 10x17 mm.



BESCHIKBARE ACCESSOIRES

- ▶ ECLISSE SYNTESIS® PLINT
- ▶ SYNCHROONPAKKET SYNTESIS® ESTENSIONE
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Geleideprofiel
- ▶ ECLISSE Push&Pull S